



www.lanagrossa.com



TOP · ALESSIA

Model 09 – Lookbook 10

Str.: 36/38, 40/42, 44/46 og 48

Tallene vedrørende str. 40/42, 44/46 og 48 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet **"Alessia"** (76 % bomuld, 20 % rec. polyester, 4 % polyester, løbelængde = ca. 135 m / 50 gr.): ca. **350(400-450-500) gr** oliven/pistacie/mint (**fv 8**), strik-kepinde nr. 4½.

Grundmønster: Maskeantal delbart med 4 + km. **1. p (rts):** 1 km, * stik pinden ind mellem den 2. og 3. m på venstre pind og hent garnet, 1 omslag, strik den 1. og 2. m drejet ret sammen, derefter strikkes den 3. og 4. m drejet ret sammen, gentag fra * og slut med 1 km. **2. p (vrs):** 1 km, * 3 ret, 1 m vrang løs af med garnet foran arb, gentag fra * og slut med 1 km. Gentag 1. og 2. p.

Glat vrang: Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.

Dobbelte kantmasker: **Rts:** Tag den 1. m vrang løs af med garnet bag arb, strik den 2. m ret. I slutningen af pinden strikkes den 2. sidste m ret og den sidste m tages vrang løs af med garnet bag arb. **Vrs:** Strik den 1. m vrang, tag den 2. m vrang løs af med garnet foran arb. I slutningen af pinden tages den 2. sidste m vrang løs af med garnet foran arb og den sidste m strikkes vrang.

Indtagninger, 4 m ind: **I højre side:** Strikkes over de første 18 m på pinden: Dobbelte kantmasker, 1 vrang, 10 m i grundmønster, 5 m drejet ret sammen. **I venstre side:** Strik frem til de sidste 18 m: 5 m drejet ret sammen, 10 m i grundmønster, 1 vrang og dobbelte kantmasker.


Strikkefasthed: 26 m og 28 p i grundmønster på p nr. 4½ = 10 x 10 cm.

BEMÆRK: Alessia er et glat og levende garn, derfor vil det være meget svært at samle tabte masker op igen. Pilene på tegningen viser strikkeretningen.

Ryg: Består af to dele. Der begyndes i midten: Slå 130(134-138-142) m op på p nr. 4½ og strik 1 p vrang fra vrangsiden. Fortsæt i grundmønster, idet m fordeles således: Dobbelte kantmasker, 1 m glat vrang, 124(128-132-136) m i grundmønster = gentag rapporten 31(32-33-34) gange og slut med 1 m i glat vrang og dobbelte kantmasker. Når arb måler 16 cm, tages 4 m ind i begge sider (strik "indtagninger"). Gentag disse indtagninger på hver 10. p 4 gange (på skiftevis hver 10. og 12. p 4 gange – på den 14. p 1 gang og på hver 12. p 3 gange – på hver 14. p 4 gange) = 90(94-98-102) m. Når arb måler 32(34-36-38) cm, lukkes alle m af. Strik den anden rygdél mage til.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Sy de to rygdeles opslagningskanter sammen midt bag med sømmen udad. Sy forstykkedelene sammen på samme måde. Sy skuldersømmene, idet de midterste 32 cm lades åbne til halsudskæring. Sy sidesømmene sammen, idet de øverste 17(18-19-20) cm lades åbne til ærmegab. Alle sømme sys mellem de dobbelte kantmasker.




Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

M = maske(r)

p = pind(e)

omg = omgang(e)

Fv. = farve

vr = vrang

r = ret

rts = retsiden

vrs = vrangsiden

sm = sammen

arb = arbejdet

flg. = følgende

rk = række

stm = stangmaske

lm = luftmaske

km = i strik kantmaske og i

hækling kædemaske

fm = fastmaske

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Fotos: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com