

CLASSICI NO. 26

FILATI

Modell 12

TOP



TOP

Størrelse 36/38, 40/42 og 44

Tallene for de større størrelsene er angitt i parentes. Der det kun er oppgitt et tall, gjelder dette for alle størrelser.

Material: Lana Grossa **Linissimo** (50% bomull, 50% lin, løpelengde 187 m/50 g), **150 (200 – 250) g** hvit (**farge 1**); pinner nr. 3,5.

Forklaringer:

Vrangbordmønster: Str skiftevis 1 ret, 1 vrang.

Rillestrikk: Str ret i rets- og vrangs-p.

Hullmønster: Maske-antall delbart med 3 + kant-m. Se diagram. Både rets-p og vrang-p er angitt. Maskene er angitt som de ska strikkes. Gjenta videre 1. – 20. p.

Knutkant-m: Str ret på rets-p og på vrangs-p.

Fremhevede fellinger: Hø kant: knutkant-m, 1 ret, 1 vrang, 1 ret, 1 vrang, str sammen rett 2 m. Ve kant: 1 of (= ta 1 m løs av ret, str følgende m ret og trekk den løse m over), 1 vrang, 1 ret, 1 vrang, 1 ret, knutkant-m.

Strikkefasthet: Hullmønster på pinner nr. 3,5: 23 m og 42 p = 10 x 10 cm.

Oppskrift:

Bakstykke: Legg opp 98 (107 – 116) m på pinner nr. 3,5, og str 1 vrangs-p ret, str deretter 2 p i rillestrikk. Str videre i hullmønster: knutkant-m, gjenta rapporten 32 (35 – 38) ggr etter diagram, knutkant-m. Når arb måler 33 cm, lukk av 4 m 1 gang på hver side til ermehull. Str begynnelsen av p, som følger: knutkant-m, 1 ret, 1 vrang, 1 ret, 1 vrang, og slutten av p: 1 vrang, 1 ret, 1 vrang, 1 ret, knutkant-m. til ytterligere fellingerfell av 1 m 8 (10 – 12) ggr på hver 4. p (str fremhevede fellinger) = 74 (79 – 84) m. Når arb måler 40 (41 – 42) cm, str halsringning som følger: **Størrelse 36/38:** Krysse de begge midterste m med hverandre. **Størrelse 40/42:** Str 1 of over m foran midt-m og midt-m: ta 1 m løs av ret, str følgende m ret og trekk den løse m over. Krysse denna m med følgende m.


Størrelse 44: Krysse de begge midterste m med hverandre.

La hø bakstykkehalvdels m hvile. Str videre med ve bakstykkehalvdels m, og fordele m som følger i halskanten i følgende

vrangs-p: knutkant-m, 4 m i vrangbordmønster (= 1 vrang, 1 ret, 1 vrang, 1 ret), str de resterende m som tidligere. Fell av på halskanten til halsskråning som følger: 1 m 14 ggr på annenhver p, deretter 1 m 9 ggr på hver 4. p (str fremhevede fellinger). Når ermehullshøyden måler 21 (22 – 23) cm, lukk av på hø kant til skulderskråning: 3 (4 – 4) m 1 gang, lukk deretter av 3 m 1 gang og 4 m 2 ggr (4 m 3 ggr – 5 m 3 ggr) på annenhver p. Str hø bakstykkehalvdels speilvendt.

Forstykke: Str i prinsipp som til bakstykket, men begynn V-hals allerede når arb måler 32 (33 – 34) cm, fell av til halsskråning 1 m 21 ggr på hver 4. p og 1 m 2 ggr på hver 6. p (str fremhevede fellinger).

Montering: Spenn ut delene etter målen, fukt og la tørke. Sy skulder- og side-sømmene.



STRIKKEPRØVE

Lag alltid en strikke-/hekle-prøve for du går i gang med selve arbeidet. Prøven skal være ca. 12 gangir 12 cm, og laget i samme mønster som i oppskriften. Strekk prøven litt ut, legg den flat og regn ut med hjelp av et måleband hvor mange masker som trengs for å få 10 cm bredde, og hvor mange strikkepinner/omgangir som kreves for 10 cm høyde. Hvis antall masker og strikkepinner/omgangir er for få i forhold til oppskriften : arbeide fastere eller bruk tynnere strikkepinner (½ til 1 Størrelse). Er antall masker og strikkepinner/omgangir for mange: arbeide løsere eller bruk tykkere strikkepinner.

Merknad: alle arbeider forskjellig. Det er derfor den oppgitte strikke-/heklefastheten ikke et krav, men snarere en referanse. Likeledes er strikkefastheten oppgitt på garnets etikett beregnet på glattstrikk. For et perfekt resultat, bør du holde deg til det oppgitte mønsteret - slik å modellen ikke bare ser bra ut, men også passer!

FORKORTELSER

hø = høyre · **ve** = venstre · **str** = strikke · **m** = maske · **omg** = omgang · **p** = pinne · **r** = ret maske · **vr** = vrang maske · **kantm** = kantmaske · **patentm** = patentmaske · **off** = overtrekkfelling · **dbloff** = dobbel overtrekkfelling · **glattstr** = glattstrikk · **rillestr** = rillestrikk/riller · **ribbestr** = ribbestrikk · **lm** = luftmaske · **vlm** = vendeluftmaske · **str** = staver · **hstr** = halvstaver · **dstr** = dobbelstav · **kjm** = kjedemaske · **fm** = fastmaske · **puffm** = puffmaske