



www.lanagrossa.com

SJAL · GOMITOLO FELICE

Model 18 – Gomitolo 07

SJAL · GOMITOLO FELICE

Model 18 – Gomitolo 07



Str.: 39 x 160 cm

Materiale: Lana Grossa-kvalitet ”Gomitolo Felice” (70 % bomuld, 30 % viskose, løbelængde = ca. 435 m / 150 gr.): ca. **300 gr** natur/brombær/lysbeige/oliven/bjergsten (**fv 716**), strikkepinde nr. 5.

Patent: Maskeantal delbart med 2 + 1 + km. **1. p (rts):** 1 km, * 1 ret, 1 vrang, gentag fra * og slut med 1 ret, 1 km. **2. p (vrs):** 1 km, * tag vrangmasken vrang løs af med omslag, 1 ret, gentag fra * og slut med at tage vrangmasken vrang løs af med omslag, 1 km. **3. p (rts):** 1 km, * strik retmasken og omslaget ret sammen, tag vrangmasken vrang løs af med omslag, gentag fra * og slut med at strikke retmasken ret sammen med omslaget, 1 km. **4. p (vrs):** 1 km, * tag vrangmasken vrang løs af med omslag, strik retmasken ret sammen med omslaget, gentag fra * og slut med at tage vrangmasken vrang løs af med omslag, 1 km. Gentag 3. og 4. p.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Glat vrang: Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.

Kantmasker: Strikkes glat på alle pinde.

Hulmønster: Maskeantal delbart med 2 + 1 + km. **1. p (rts):** 1 ret, * 1 omslag, 1 ret, gentag fra * og slut med 1 ret. **2. p (vrs):** 1 km, * tag 2 m vrang løs af, idet omslagene samtidig slippes. Sæt de 2 m tilbage på venstre pind. Stik højre pind ind gennem den 1. m og strik den 2. m ret gennem denne, derefter strikkes den 1. m ret, gentag fra * og slut med 1 ret. Kantmaskerne strikkes glat på alle pinde.


Mønsterfølge: * 8 p i glat, 2 p i hulmønster, gentag fra * og slut med 8 p glat.

Dobbelte kantmasker: **Rts:** Strik den 1. m ret, tag den 2. m vrang løs af med garnet bag arb. Stram til. I slutningen af pinden tages den 2. sidste m vrang løs af med garnet bag arb. Stram til. Den sidste m strikkes ret. **Vrs:** Tag den 1. m vrang løs af med garnet foran arb. Stram til. Den 2. m strikkes vrang. I slutningen af pinden strikkes den 2. sidste m vrang og den sidste m tages vrang løs af med garnet foran arb. Stram til.

Strikkefasthed: 16 m og 38 p i patent på p nr. 5 = 10 x 10 cm, 17 m og 21 p i mønsterfølge på p nr. 5 = 10 x 10 cm.

Sjal: Slå 68 m op på p nr. 5 og strik således på vrs: 1 km, 23 m ret, * 1 ret, 1 vrang, gentag fra * og slut med dobbelte kantmasker. På den følgende retsidepind fordeles m således: Dobbelte kantmasker, 41 m i patent, 1 m i glat vrang, 23 m i mønsterfølge og 1 km. På retsiden strikkes kantmasken i slutningen af pinden ret og på vrangsiden strikkes kantmasken i begyndelsen af pinden vrang. Når arb måler ca. 160 cm – efter 8 p i glat i mønsterfølgen -, lukkes m af på den følgende pind, idet maskerne i mønsterfølge lukkes af i ret, og maskerne i patent lukkes af som de viser. Pilen på tegningen viser strikkeretningen.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Damp forsigtigt maskerne i mønsterfølge, så flæsen kommer mere til sin ret.




Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

M = maske(r)

p = pind(e)

omg = omgang(e)

Fv. = farve

vr = vrang

r = ret

rts = retsiden

vrs = vrangsiden

sm = sammen

arb = arbejdet

flg. = følgende

rk = række

stm = stangmaske

lm = luftmaske

km = i strik kantmaske og i

hækling kædemaske

fm = fastmaske

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Fotos: Herberth Dehn