

GOMITOLO NO. 9

FILATI

Modell 3


STICKAD KJOL



STICKAD KJOL

Storlek 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50)

Talen till de större storlekarna anges i parentes. Om bara ett tal är angivet gäller det för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Gomitolo Aloha“ (50 % bomull, 50 % viskos, löplängd = ca. 250 m/100 g): ca. **200 (200 - 300 - 300) g** turkos/blå/smaragd/äppelgrön/guloliv/himmelsblå (**färg 304**) och **200 (200 - 300 - 300) g** pink/bordeaux/vitgrön/ljusblå/kanel/rosabrun (**färg 320**); stickor nr. 4,5 och 3,5; gummiband (3 cm bred, ca. 70 (80 - 90 - 100) cm lång).**Förklaringar:****Sicksackmönster A:** Rapport över 16 m.**1. varv:** *1 rm, 1 omsl, 6 rm, 1 döhpt (lyft rätt 1 m, st ihop rätt 2 m dra därefter den lyfta m över), 6 rm, 1 omsl, upprepa vidare från ***Alla tillbaka-varv (avigs):** St alla m avig, st omsl vriden am.**3. varv:** *1 rm, 1 omsl, 6 rm, st ihop rätt 3 m, 6 rm, 1 omsl, upprepa vidare från * Upprepa vidare 1. till 4. varv.**Sicksackmönster B:** Rapport över 14 m.**1. varv:** *1 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 döhpt (lyft rätt 1 m, st ihop rätt 2 m dra därefter den lyfta m över), 5 rm, 1 omsl, upprepa vidare från ***Alla tillbaka-varv (avigs):** St alla m avig, st omsl vriden am.**3. varv:** *1 rm, 1 omsl, 5 rm, st ihop rätt 3 m, 5 rm, 1 omsl, upprepa vidare från * Upprepa vidare 1. till 4. varv.**Sicksackmönster C:** Rapport över 12 m.**1. varv:** *1 rm, 1 omsl, 4 rm, 1 döhpt (lyft rätt 1 m, st ihop rätt 2 m dra därefter den lyfta m över), 4 rm, 1 omsl, upprepa vidare från ***Alla tillbaka-varv (avigs):** St alla m avig, st omsl vriden am.**3. varv:** *1 rm, 1 omsl, 4 rm, st ihop rätt 3 m, 4 rm, 1 omsl, upprepa vidare från * Upprepa vidare 1. till 4. varv.**Farbfolge:** St växelvis 2 varv i var färg.**Slätst:** st rm i framåt-varv (räts), st am i tillbaka-varv (avigs).**Stickfasthet:** 24 m och 26 varv sicksackmönster på stickor nr. 4,5 = 10 x 10 cm.**Kjolhalvdel (2x str):** Börja vid nedre kanten. Lagg löst upp 146 (162 - 178 - 194) m på stickor nr. 4,5 med en av de bågiga färgerna och st sicksackmönster **A** mellan de 2 kant-m [st rapporten 9 (10 - 11 - 12) ggr] enl färgföljd. Efter 20 cm från uppläggningsen, i ett framåt-varv (räts), låt alla m falla = 128 (142 - 156 - 170) m, st 1 tillbaka-varv (avigs) am, och st därefter vidare i sicksackmönster **B**. Efter 36 cm från uppläggningsen, i ett framåt-varv (räts), låt alla m falla = 110 (122 - 134 - 146) m, st 1 tillbaka-varv (avigs) am och st därefter vidare i sicksackmönster **C**. Efter 52 cm från uppläggningsen, st vidare på stickor 3,5 i slätst enl färgföljd till midjekanten st 4 cm slätst, st 1 framåt-varv (räts) am (vikningskant), st ytterligare 4 cm slätst, och maska därefter löst av alla m.**Avslutning:** Sy sido-sömmarna. Sy ihop ett gummiband i passande vidd, och sätt in det i midjekanten. Vik midjekanten inåt, och sy fast kanten så osynligt som möjligt.

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lagg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans**st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vr** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska ·**patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **döhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning**lm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska