

XL-SJAL



XL-SJAL

Storlek: 45 x 220 cm

Material: Lana Grossa „Duetto Puno“ (40% alpaca (baby), 38% modal, 22% ren ny ull (merino extrafine), löplängd 230 m/50 g), **250 g** råvit/grå/anthracit (**färg 106**); stickor nr. 4,5.

Förklaringar:


Falskt patentmönster: Mask-antal delbart med 4 + 3 + kant-m. Se diagram. Både framåt- och tillbaka-varv är angivna. Maskorna anges som de ska stickas. Upprepa vidare 1. och 2. varv.

Kedjekantm: Framåt-varv: St 1. m vriden rätt, lyft avig sista m med tråden bakom arb. Tillbaka-varv: St 1. m vriden avig, lyft avig sista m med tråden framför arb.

Stickfasthet: Falskt patentmönster på stickor nr. 4,5: 21 m och 29 varv = 10 x 10 cm.

Beskrivning: Lägg upp 97 m på stickor nr. 4,5, och st direkt i falskt patentmönster: kedjekantm, börja enl diagram, upprepa rapporten 23 ggr, avsluta enl diagram, kedjekantm. När arb mäter 220 cm, eller innan slutet av sista nystanet, maska av alla m som de visar.

Montering: Spänn sjalen, fukta lätt och låt torka.



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg provlappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med Beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans · **st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **lm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska