

GOMITOLO NO. 11

FILATI

Modell 16

PONCHO ELLER PAREO



PONCHO ELLER PAREO

Storlek ca 160 cm lång, ca 88 cm bred

Material: Lana Grossa-kvalitet „Gomitolo Lino“ (60 % bomull, 28 % viskos, 12 % lin, löplängd = ca 290 m/100 g): 3 nystan = ca **300 g** burgund/nougat/rosabeige/rost/brunröd (**färg 2014**) och 3 nystan = ca **300 g** beige/gråbrun/grå/rosa/natur/taupe (**färg 2018a**); stickor nr. 3,5.


Förklaringar:

Slätst: Framåt-varv [räts]: St rm. Tillbaka-varv [avigs]: St am. Lyft inte första m i varje varv, utan st den i mönster.

Stickfasthet: 22 m och 28 varv slätst på stickor nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

Beskrivning:

Sticka 2 delar i varje färg. För varje del, lägg upp 48 m på stickor nr. 3,5 och st 160 cm i slätst, maska därefter av alla m. Sy ihop delarna längs den långa kanten, sy ihop 2 delar i varje färg med varandra. Till poncho, lämna en 46 cm lång slits öppen i mitte (se skissen).



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med Beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickoras/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans · **st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrm** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **luftm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska