

GOMITOLO NO. 11

FILATI

Modell 27

TREKANTSSJAL



TREKANTSSJAL

Storlek ca 170 cm lång och ca 53 cm hög


Material: Lana Grossa-kvalitet „Gomitolo Lino“ (60 % bomull, 28 % viskos, 12 % lin, löplängd = ca 290 m/100 g); 2 nystan = ca **200 g** antikviolett/lax/orange/gul/gråblå/stålblå (**färg 2011**); stickor nr. 3,5.

Förklaringar:

Slätst: Framåt-varv [räts]: St rm. Tillbaka-varv [avigs]: St am. Lyft inte första m i varje varv, utan st den i mönster.

Stickfasthet: 24 m och 32 varv slätst på stickor nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

Beskrivning: Lägg upp 3 m på stickor nr. 3,5, och st i slätst, från 3. varv, ta 1 omsl på stickan efter 1. m i varje framåt-varv [räts], och och, i tillbaka-varv [avigs], st den vriden am (st i bakre maskbågen, m vrider sig 1 gång). Innan 1. nystanet tar slut, st minskningar istället för ökning: efter 1. m i varje framåt-varv [räts], st ihop rätt följande 2 m. När det bara är 3 m kvar, st 1 varv slätst utan minskningar över de resterande 3 m, maska därefter av m.



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med Beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickoras/nålarnas grovlek ($\frac{1}{2}$ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. **Kom ihåg:** alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans · **st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vr**m = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **luftm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska